

### Terminal komputerowy z klapą drukarki, Typ: FR



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 948112 FR     |
| GTIN             | 4062406073756 |
| Klasa artykułu   | 9GS           |

#### Opis

##### Wykonanie:

**Obudowa monitora z wentylatorem** do monitorów kineskopowych do 19 cali. Drzwi skrzydłowe z szybą poliwęglanową, zamykane.

**Szuflada na klawiaturę** zatrzaskuje się w położeniu krańcowym. 3-stopniowa regulacja wysokości co 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), zamykana, z bambusową podpórką nadgarstka i uchwytem odciążającym.

**Obudowa komputera z wentylatorem**, z 1 ocynkowaną półką o regulowanej wysokości i przepustami kablowymi do łatwego ułożenia kabli. Wszystkie zamki zamykane tym samym kluczem.

##### Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing > 1$  mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

##### Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi ifront szuflady – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

##### wskazówka:

**Stanowisko komputerowe jest przystosowane do szaf o głębokości 20G nr 940001–940217, 940801–940907 i może być z nimi dowolnie łączone.**

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

|                                                                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| wysokość użytkowa obudowy na komputer                                  | 845 mm                           |
| szerokość użytkowa obudowy na monitor                                  | 690 mm                           |
| głębokość użytkowa                                                     | 470 mm                           |
| głębokość                                                              | 500 mm                           |
| głębokość użytkowa obudowy monitora                                    | 458 mm                           |
| wymiary pokrywy drukarki                                               | 236 × 290 mm                     |
| wysokość użytkowa obudowy na monitor                                   | 570 mm                           |
| masa                                                                   | 77 kg                            |
| szerokość                                                              | 750 mm                           |
| głębokość w G                                                          | 20                               |
| szerokość użytkowa obudowy na komputer                                 | 700 mm                           |
| szerokość w G                                                          | 30                               |
| wysokość szyby                                                         | 532 mm                           |
| wysokość                                                               | 2000 mm                          |
| maksymalna przekątna ekranu                                            | 19 cal                           |
| szerokość szyby                                                        | 552 mm                           |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg                           |
| stopień ochrony IP                                                     | IP 41                            |
| zasilanie energią                                                      | Zasilanie sieciowe               |
| włącznik/wyłącznik                                                     | tak                              |
| napięcie znamionowe                                                    | 250 V                            |
| Typ wtyczki wejściowej                                                 | E                                |
| Grubość materiału                                                      | 0,9 mm                           |
| Kąt rozwarcia drzwi                                                    | 250 stopni                       |
| Zamek patentowy                                                        | Modułowa wkładka                 |
| Wybór kolorów                                                          | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Rodzaj produktu                                                        | Komputerowe stanowisko pracy,    |

---

## Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/948112-FR>

---