

Garant**Stopka vrtacej tyče GARANT Master Mute tlmiace kmitanie, Ø stopky/celková dĺžka L: 25/255****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265076 25/255
GTIN	4069515037389
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:****S modulárnym rozhraním, vhodné pre systémy iných výrobcov (napr. Iscar).****Rozsah balenia:**

Redukčný adaptér pre prípojku chladiaceho média.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s! $D_{\min} = 1/2 \text{ Ø stopky} + H + L_3$ stredové presadenie vyvrtávacej hlavy. Užitočná dĺžka = celková dĺžka L mínus dĺžka upnutia (odporúča sa = $3 \times D$).

Používajte **len s vnútorným chladením** (teplotná odolnosť do max. 100 °C).

Technický opis

Celková dĺžka L	255 mm
odporúčaná dĺžka upínania	75 mm
Súprava montážnych skrutiek	269026 4
neupínateľný rozsah S	107 mm
Ø stopky	25 mm
Prevedenie	Oceľ
počet chladiacich kanálov	3
Prípojovací závit	G1/4
Séria	Master Mute
Kmitanie	tlmené

Technický list

Vnútorné chladenie

áno

Druh produktu

Základný korpus vyvrtávacej tyče

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/265076-25/255>