



### Formato convenienza Piastra di taglio a sinistra 50 pezzi HB9035

#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2716 3
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Larghezza gola w	3 mm
Contenuto	273525 3
Tipo	HB9035
Impiego principale	P
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

#### Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea	110 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatta	80 m/min	K
continuo	idonea		

## Scheda tecnica

irregolare idonea

interrotto idonea

a umido max. idonea

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2716 3