

## Datenblatt

Garant GRIDLINE

### Zurückgesetztes Fußteil, Höhe Fußteil: 800mm



#### Bestelldaten

Bestellnummer	927040 800
GTIN	4062406107840
Artikelklasse	9GG

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen – ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

##### Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

##### Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung.

Zurückgesetzte Fußteile dürfen nicht zu fahrbaren Fußteilen umgebaut werden.

Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

#### Technische Beschreibung

Breite	50 mm
Höhe	800 mm
passend für Plattendtiefe	750 mm
Gewicht	6,3 kg

## Datenblatt

Tiefe	475 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Fußteil

### **Passende Produkte**

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/927040-800>