HOLEX

Vejárovité brúsne puzdro (ZA) zrno 120 jemná, Puzdro-Ø×šírka puzdra: 30X30mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	553823 30X30
GTIN	4045197723208
Trieda položky	52E

Popis

Prevedenie:
Brúsne puzdro sa pridržiava prostredníctvom rozpínania gumeného telesa pri vysokých otáčkach. Puzdro sa môže použiť v jeho celej šírke, sedí pevne a je rýchlo a jednoducho vymeniteľné (zatvoriť/otvoriť v smere drážky). Kompatibilné iba s prebrúseným nosným systémom brúsnych puzdier.
Okolo stabilného jadra pevne osadené **brúsne lamely** z plátna zo zirkónového korundu (ZA). Vďaka rovnomernému opotrebovaniu jednotlivých lamiel sa neustále uvoľňuje nové brúsne plátno, čím sa mnohonásobne zvyšuje životnosť a úber materiálu.
Použitie:
Brúsne puzdrá sa používajú prevažne pre plošné brúsne práce, ktoré vyžadujú silnejšie obrábanie materiálu – aj na hranách.
Pre agresívne opracovanie plôch brúsením ako alternatíva k brúsnym puzdrám alebo vejárovitým brúskam. Použitie výlučne v smere chodu nosného telesa, smer chodu je označený na jadre puzdra.
Vhodné pre:
Nosič brúsneho puzdra č. 553600.

Technický opis

Šírka objímky	30 mm
maximálne otáčky	19100 min^{-1}
Zrnitosť	120
∅ objímky	30 mm
Vonkajší ∅	45 mm
Stupeň jemnosti	jemná
Brúsivo	Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo	ZA
Tvar objímky	valcové
Druh produktu	Vejárovité brúsne puzdro

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm^2	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm^2	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		

Vhodné výrobky

https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/553823-30X30