


WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT130, Maat: 080404

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3984 080404
GTIN	4067263095033
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	30
Voeding f	0,12 - 0,45 mm/omw,
Inhoud	252094 HBT130
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 200 mm/min
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M

Coating	TiCN
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	6
Soort	HBT130
Snedecomditie	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3984 080404