

Garant

Barra alesatrici Master Mute A... STFCR 90°, per inserti TC., destra



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	265024 12/09
GTIN	4069515024815
Classe articolo	29E

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio. Attacco rinforzato in metallo duro.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	132 mm
Spostamento centrale L_3	9 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Set di viti per inserti	269028 39
Serie	Master Mute
Inserto adatto	TC.. 0902..
Codice ISO portautensile	A12Q STFCR/L09

Scheda tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	16 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Norma	Norma interna
Misura inserto	9 mm
Ø Codolo D_s	12 mm
Filettatura di raccordo	G1/8
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di impiego	destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265024-12/09>