

Garant**CCMT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7020-2, Méret: 09T308**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2808 09T308
GTIN	4067263095217
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 350 mm/min
Fő felhasználás	P
Tartalom	260152 HB7020-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,55 mm
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308

Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Darabszám	30
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2808 09T308