

Garant**Master Mute vyvrtávací tyč A.. SDUCL 93°, pro vyměnitelné břitové destičky DC..., vlevo****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	265015 40/11
GTIN	4069515024792
Třída artiklu	29E

Popis**Provedení:**

Kulatá stopka bez upínací plochy.

Upozornění:

Zkrácení vrtací tyč až na délku $L_{min.}$ je možné. Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
ISO kód držáku	A40X SDUCR/L11
Ø stopky D_s	40 mm
Délka vyložení L_1	240 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	50 mm
Středové přesazení L_3	27 mm
Celková délka L	359 mm
Série	Master Mute
Norma	Výrobní norma
Podložka	269005 18
Šroub podložky	269013 8

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 50
Úhel nastavení κ	93 stupeň
$L_{\min}$	240 mm
Připojovací závit	G1/2
Způsob použití	Vlevo
Tvar stopky	Ocel
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Použití	Čelní soustružení
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/265015-40/11>