

Garant**Plăcuță amovibilă VBGT cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7310, Dimensiuni: 160404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3828 160404
GTIN	4069515046503
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Număr de bucăți	30
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cuprins	261232 HB7310
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGT 160404
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	N
Toleranță	G

Fișă de date

Categorie	HB7310
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de aşchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3828 160404