



3x raccordo con magnete / accoppiamento rapido, Raccordo esagonale: 6,3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG6005 6,3
GTIN	4069515045117
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

A due pezzi cioè stelo e lama separati. In questo modo, in caso di usura basterà sostituire solo il bit.

Raccordo con **accoppiamento rapido** automatico e magnete (che trattiene la vite) **per bit C 6,3 ed E 6,3**.

- **Attacco per bit C 6,3 ed E 6,3.**
- **La bussola è bloccata in posizione aperta. Se si inserisce un bit si blocca in modo automatico.**
- **È possibile estrarre senza problemi anche bit molto piccoli, dato che la boccola scosta il bit dal magnete – sostituzione rapida, sempre con una sola mano.**

Fornitura:

10x raccordo per punte n. art. 675050 dim. 6,3.

Descrizione tecnica

Quadro interno lato macchina	E 6,3 (1/4 pollice)
Esagono di manovra esterno	D 6,3 (1/4 pollice)
Lunghezza complessiva	50 mm
Raccordo esagonale	6,3 mm
Per macchine	sì

Scheda tecnica

Tipo di prodotto	Portabit
USP1	3x raccordo con magnete / accoppiamento rapido

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG6005 6,3