

**Garant**

### Inserto CNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120412



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2914 120412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Contenuto	250324 HB7140-2
Profondità di taglio $a_p$ max.	4:25 mm
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,8 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero pezzi	30
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 170 mm/min
Raggio di curvatura	1,2 mm

## Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2914 120412