

Datenblatt



12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 9/16Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	631105 9/16
GTIN	4018754001583
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten.

Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont.

Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish-Oberfläche mit **AS-Drive** Profil.

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	24 mm
Schlüsselweite	9/16 Zoll
Ø abtriebsseitig	18,8 mm
Schlüsselweite	14,29 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

Datenblatt