

**12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce, Rozměr klíče: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642500 19
GTIN	4018754005635
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Úzce tolerované klíčové otvory. Nesklouzne přes konce šroubů, šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez protažení kalené v olejové lázni, a díky tomu naprostá přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením. Dvojitý šestihran s **profilem** AS Drive.

Norma:**DIN 3124-L****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Technický popis

Délka	83 mm
Rozměr klíče	19 mm
Ø na hnané straně	26,2 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	DIN 3124
Norma	DIN 3124
Norma	DIN EN 3710

Technický list

Norma	ASME B 107.5M
Norma	DIN EN 3709
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	chromovaný
S profilem AS-Drive	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče