

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG degroșare 50 bucăți, HB7020-2, Dimensiuni: 160608****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2417 160608
GTIN	4067263092643
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160608
Cuprins	250334 HB7020-2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 360 mm/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot

Fișă de date

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	5,5 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	SG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2417 160608