Data sheet

Garant

Steel boring bar A.. SVLCR 95°, for indexable inserts VC.., right-hand

Order data

Order number	261346 8/05
GTIN	4045197941404
Item class	21T

Technical description

Head length L_1	15 mm
Set of insert screws	269028 26
Setting angle κ	95 degrees
Centre offset L_3	5 mm
Clamping height L_2	7.5 mm
ISO code toolholder	A08F SVLCR/L05
suitable indexable insert	VC.. 0501..
Neck width L_4	6 mm
Insert size	5 mm
Overall length L	80 mm
Minimum pre-drill Ø D_{min}	9.2 mm

Usable depth T	3 mm
Shank ∅ D_s	8 mm
Standard	Works standard
Through-coolant	yes
Application type	right-hand
Boring depth up to	3×D
Shank type	Steel
Application	Internal longitudinal turning
Application	Facing
Type of product	Boring Bar

Suitable products

https://www.hoffmann-group.com/GB/en/hom/p/261346-8/05