



**Vyměnitelná břitová destička VBMT na dokončovací práce 50 ks, HBT130,
Velikost: 110304**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2690 110304
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Počet kusů	50
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 mm/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VBMT 110304
Obsah	261186 HBT130
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm

Technický list

Hloubka řezu a_p	0,1 - 1 mm
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2690 110304