

Garant**Vorteilspack Schraubensicherung 2GP43****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG8061 50
GTIN	4067263137207
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Schraubensicherungen sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Typ **2GP43** mittelfest. Dichtet und verschließt viele Arten von Schraubverbindungen. Hohe Resistenz gegenüber Vibrationen. Schnelle Aushärtung auf einer hohen Anzahl von Eisenmetallen. Erhöhte Ölverträglichkeit.

Merkmal:

Inhalt 3 Stück

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich. **Mittelfest** – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich. **Hochfest** – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150°C) möglich.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Technische Beschreibung

Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	24 Monat
Serie	GreenPlus
Farbe	blau
Demontage	mit normalem Werkzeug
geeignet für Material	Metall
Flammpunkt	100 °C
Dichte	1,08 g/cm ³
minimales Losbrechmoment	15 - 25 Nm
Lagertemperatur	5 - 23 °C
Form	flüssig
Handfestigkeit nach	5 - 15 min
Chemische Basis	Methacrylate
Festigkeitsklasse	mittelfest
Funktionsfestigkeit nach	3 - 6 h
geeignet für Einsatzbereich	universell einsetzbar
geeignet für Einsatzbereich	ölige Oberflächen
geeignet für Einsatzbereich	Gewindedichtung
für Gewindegröße M bis	M36
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Füllmenge	50 ml
Nachhaltigkeit	GARANT GreenPlus
Dynamische Viskosität	1500 - 4000 mPas
Produktart	Schraubensicherung

Zubehör

GARANT GreenPlus Schraubensicherung2GP43 Inhalt 50
ml

088061 50