

Garant**Plăcuță amovibilă WNMG cu prelucrare medie 50 buc., HB7010-2, Dimensiuni: 080404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2487 080404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 440 mm/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	6
Cuprins	252068 HB7010-2

Fișă de date

Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7010-2
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2487 080404