Datenblatt

Eco-Klemmdrehhalter DDJNL 93°, für Wendeschneidplatten DN., links

Bestelldaten

Bestellnummer	250601 16/11
GTIN	4045197808981
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.
Mit Freiflächenkühlung.
Hinweis:
Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	259027 3
ISO-Code Halter	DDJNR/L 1616H11
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Gesamtlänge L	100 mm
Unterlegplatte	269007 1
Schaftgröße	16 mm
Funktionsbreite L_4	22 mm
Pratze, Schraube, Feder	259036 8
Kopflänge L_1	33 mm

Plattengröße	11 mm
Serie	Eco
Einsatzart	links
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Passende Produkte

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/250601-16/11