



### 6-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 3,2mm



#### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 631000 3,2    |
| GTIN             | 4018754000111 |
| Produktų klasė   | 63A           |

#### Aprašymas

##### Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Labai tikslūs galvučių dydžiai. Neslysta per varžtų kraštus, varžtų galvutės ir veržlės nepažeidžiamos. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Paviršius glotniai užapvalintas, **AS-drive** profilis.

Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

##### Standartas:

**DIN 3124-S**

##### Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga – nikeliuotas ir chromuotas.

#### Techninis aprašymas

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Rakto dydis                         | 3,2 mm                       |
| Ø iš judesio perdavos detalei pusės | 5,6 mm                       |
| Ilgis                               | 23 mm                        |
| Pavaros keturbriaunis               | 1/4 in                       |
| Perdavos profilis                   | 6-briaunis užmaunamas raktas |
| Medžiaga                            | HPQ® greitapjovis plienas    |

## Duomenų lapai

Produkto rūšis

Galvutė