


Llave combinada, Ancho de llave: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	GG6035 10
GTIN	
Clase de artículo	GGN

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

Suministro:

5 llaves combinadas de estrella-boca n.º 613500 tam. 10.

Nota:

Ventaja:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Descripción técnica

Hoja de datos

Ancho de llave	10 mm
altura máxima de boca h1	5 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo h_2 máx.	9 mm
Longitud llave L	125 mm
Norma	ISO 7738
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Posición anillo	15 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	Aplicación cromada sobre níquel
Tipo de producto	Llave
USP1	5 llaves combinadas

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6035 10
