

**Accoppiamento rapido con filettatura interna (formato convenienza)****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG0171 1/4
GTIN	4067263138082
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

Descrizione tecnica

Valore della portata	1000 l/min
Pressione massima di esercizio	35 bar
Filettatura interna di raccordo	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Giunto

Accessori

Accoppiamento rapido con attacco filettato Filettatura
interna di raccordo 1/4 pollici

080171 1/4