

Garant**Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij, Ø držala/celotna dolžina L: 25/430****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265076 25/430
GTIN	4069515037402
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:****Z modularnim vmesnikom, primernim za sisteme drugih proizvajalcev (npr. Iscar).****Obseg dobave:**

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S! $D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3$. Uporabna dolžina = skupna dolžina L minus dolžina vpenjanja (priporočeno = $3 \times D$). Uporabljajte **samo z notranjim hlajenjem** (temperaturna odpornost do največ 100 °C).

Tehnični opis

Garnitura montažnih vijakov	269026 4
priporočena dolžina odrezkov	75 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	145 mm
Ø držala	25 mm
Celotna dolžina L	430 mm
Izvedba	Ojačano s trdino
Število hladilnih kanalov	3
Priključni navoj	G1/4
Serija	Master Mute
Nihanje	z dušenjem

Podatkovni list

Notranje hlajenje

da

Vrsta izdelka

Osnovno držalo za stružne nože

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265076-25/430>