

**Nasadka 12-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	630950 7
GTIN	4018754000326
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem **AS-drive**. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

Norma:**DIN 3124.****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

Opis techniczny

rozwartość klucza	7 mm
Ø po stronie napędu	10,7 mm
długość	23 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

