



Vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění 50 ks, HBT130, Velikost: 120404



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3959 120404
GTIN	4067263093961
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4.25 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Povlak	TiCN
Rohový radius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Obsah	250196 HBT130
Počet kusů	50
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Počet výměn/řezání	4
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3959 120404