



Voordeelsverpakking komborstel staaldraad 0,50 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG5721 125XM14
GTIN	4067263136422
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Glad draad, **gedraaid** en stevig in het stalen lichaam geperst. **Zeer agressieve borstelwerking met hoge slijtvastheid.**

Komt overeen met nr. 572103. Met **veiligheidssteunring**, na verwijdering is verdere borstelhoogte beschikbaar.

Toepassing:

Speciaal voor bevestiging op haakse slijpers.

Met **binnendraad M14**.

Technische beschrijving

Borsteldraaddikte	0,5 mm
Maximaal toerental	6500 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	25 + 15 mm
Veiligheidssteunring	ja
Borstel-Ø D ₁	125 mm

Schroefdraad M	M14
Inhoud	5
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Producttype	Komborstel

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/GG5721-125XM14>