



## GARANT Master Mute Bohrstangenschaft PSC schwingungsdämpfend, PSC 63, Schaft-Ø / Nutzlänge L1: 60/450mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	265064 60/450
GTIN	4069515026963
Artikelklasse	29E

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).**

Schaftausführung Ø 50 mm und Ø 60 mm in Rechtsversion. Linksversion auf Anfrage lieferbar.

#### Passend für:

GARANT Master Mute Wechselschneidköpfe Nr. 265100 – 265377.

#### Hinweis:

Die Nutzlänge erweitert sich um die Länge L des jeweiligen Wechselschneidkopfs. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

### Technische Beschreibung

Schaft-Ø	60 mm
Auskraglänge A-Maß	488 mm
Montageschrauben-Set	269026 3
Nutzlänge L <sub>1</sub>	450 mm
Serie	Master Mute
Anzahl Kühlkanäle	1
Aufnahme	PSC 63
Schwingung	gedämpft

## Datenblatt

Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft