

Garant**DCMT esztergalapka, simítás 50 db, HB7035-2, Méret: 070202****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2818 070202
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,15 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_{p \max}$	1,75 mm
Fő felhasználás	P
Tartalom	260351 HB7035-2
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 mm/min
Darabszám	50
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2818 070202