

Garant**LED Akku-Stiftleuchte, Typ: 200****Bestelldaten**

Bestellnummer	081448 200
GTIN	4062406401900
Artikelklasse	01A

Beschreibung**Ausführung:**

Extrem schlanke LED-Akku-Stiftleuchte mit robustem und elegantem Aluminiumgehäuse. Das stufenlos dimmbare Hauptlicht, sowie die stark fokussierte Spot-LED sorgen für eine optimale Ausleuchtung auf engem Raum.

- **Stabiler Metallclip auf der Rückseite.**
- **Starker Magnet im Lampenfuß.**
- **Ladestand stets im Blick durch mittig plazierte LED Anzeige.**

Funktion:

IP30: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing > 2,5$ mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	1
Akkuart	Lithium-Ion

Lichtstrom	20 - 200 lm
Gewicht	56 g
Gesamtbreite	17 mm
IP-Schutzart	IP 30
Gesamtlänge	173 mm
Leuchtdauer	1 - 10 h
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Taschenlampe