

**Obojstranný otvorený kľúč, chrómovaná, Rozmery kľúčov: 10X13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG6034 10X13
GTIN	4069515050555
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

5 ks dvojitého kľúča č. 610950 10X13.

Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny ₂	13 mm
Rozmer cez steny ₁	10 mm
maximálna výška rozovretia h	6 mm

Technický list

Dĺžka kľúča L	171 mm
maximálna šírka rozovretia b2	31 mm
maximálna šírka rozovretia b1	26 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň
Povrch	chrómovaná
Atribút Názov produktu	chrómovaná
bez iskier	nie
obojsstranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč
USP1	5 ks dvojitého otvoreného kľúča

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG6034 10X13