

Datenblatt



12-kant-Einsatz, 1 Zoll, Schlüsselweite: 41mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 647000 41 |
| GTIN | 4018754009916 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Genau tolerierte Schlüsselweiten. Innenvierkant nach DIN 3120-D 25 mit Bohrung und Entriegelungsknopf.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Schlüsselweite | 41 mm |
| Länge | 70 mm |
| Ø abtriebsseitig | 55,5 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1 Zoll |
| Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

Datenblatt