



Plaquita de corte CNMG desbaste 50 unidades, HBT130, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3961 120408
GTIN	4067263094166
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4:25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte a_p	2 - 6 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	40 - 180 mm/min
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Número de cambios/cortes	4

Hoja de datos

Avance f	0,15 - 0,55 mm/rev,
Contenido	250218 HBT130
Radio angular	0,8 mm
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3961 120408