

Garant

Elektronická vodováha z ľahkého kovu, Dĺžka: 250



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	467520 250
GTIN	4007368121695
Trieda položky	41H

Popis

Prevedenie:

Na elektronické meranie uhla a jeho digitálne zobrazovanie. Merací počítač je možné kalibrovat' v priebehu niekoľkých sekúnd v horizontálnej aj vertikálnej polohe. S jednou horizontálnou a jednou vertikálnou vodováhou môže byť tiež použitý konvenčne.

Výhoda:

- **Lítiovo-iónový akumulátor nabíjateľný cez USB-C.**
- **Automatické otáčanie obrazovky.**
- **Stabilný eloxovaný hliníkový profil.**
- **Prizmatická meracia plocha.**
- **Akustické navádzanie.**
- **Chránené pred prachom a vodou.**
- **Integrovaná digitálna krabicová vodováha.**

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane akumulátora. V pevnej, priehľadnej plastovej skrutkovacej trubici.

Zvláštne príslušenstvo:

- **USB nabíjačka č. 081601 veľ. HC105.**
- **USB nabíjačka č. 081603 veľ. USB#C.**

Technický opis

Limit chyby v normálnej polohe a pri meraní s otočením o 180 stupňov

0,5 mm/m

Technický list

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Dĺžka	250 mm
Najväčšia prípustná chyba Modul elektroniky	0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) Stupeň
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Meracia technika	digitálna
Materiál krytu	Hliník
Kalibrácia	H2
Druh produktu	Vodováha

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: 467520 250