



T-Stück innen/innen/innen, Anschluss: 3/8Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	080035 3/8
GTIN	4047322647182
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

T-Stück, innen/innen/innen, G 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank.

Technische Beschreibung

Anschluss-Innengewinde	3/8 Zoll
Herstellerbezeichnung	254.35
Ø	11 mm
maximaler Betriebsdruck	60 bar
Werkstoff	Messing
Produktart	Kupplung