


VBMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HBT020, Veľkosť: 110304

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3949 110304
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Rezný materiál	HM
Počet kusov	50
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hlavné použitie	P
Obsah	261186 HBT020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 mm/min
Povrchová úprava	TiCN
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm

Technický list

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,75 mm
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Typ	HBT020
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	PF
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3949 110304