



### Klucze trzpieniowe, 6-kątne fosforanowane, 6 - kątne: 4mm



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 626038 4      |
| GTIN             | 4045197921345 |
| Klasa artykułu   | 62B           |

#### Opis

##### Wykonanie:

kątowy uchwyt wg DIN 911 / DIN ISO 2936, stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie fazowane. Powierzchnia niklowana.  
Powierzchnia fosforanowana.

#### Opis techniczny

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| długość ramion                        | 74×29 mm                      |
| powierzchnia                          | powłoka manganowo-fosforanowa |
| sześciokąt                            | 4 mm                          |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny               |
| Rodzaj produktu                       | Wkrętaki                      |

#### Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/626038-4>