

Garant**Master Mute držača za unutarnje tokarenje a... SDUCR 93°, za okretne rezne pločice DC..., desno****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265014 40/11
GTIN	4069515024693
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okrugla osovina bez stezne površine.

Napomena:

Držač za unutarnje tokarenje može se skratiti na duljinu od L_{min} . Koristite **samo s unutarnjim hlađenjem** (otpornost na temperature do maks. 100° C).

Tehnički opis

veličina pločice	11 mm
Vijak s podloškom	269013 8
Podložna pločica	269005 18
Serija	Master Mute
Ukupna duljina L	359 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	50 mm
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Duljina izboja L_1	240 mm
Ø drške D_s	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 50
Standard	Tvornička norma
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..

List s podacima

ISO kod držača	A40X SDUCR/L11
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
L_{min}	240 mm
Priključni navoj	G1/2
Primjena	desno
Oblik drške	Čelik
Vibracija	prigušen
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/265014-40/11>