



**WNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HBT130,  
Velikost: 080408**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG3984 080408 |
| GTIN                  | 4067263095057 |
| Razred artikla        | GGN           |

## Tehnični opis

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Globina reza $a_{p\text{ maks}}$  | 2,75 mm          |
| Globina reza $a_p$                | 0,5 - 5 mm       |
| Prevleka                          | TiCN             |
| Podajanje f                       | 0,12 - 0,45 mm/v |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6                |
| ISO-oznaka obračalne ploščice     | WNMG 080408      |
| Rezalni material                  | HM               |
| Vsebina                           | 252095 HBT130    |
| število kosov                     | 30               |
| Radij rezila                      | 0,8 mm           |

## Podatkovni list

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | fina obdelava                           |
| Globina reza $a_{p\min}$                | 0,55 mm                                 |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 50 - 200 mm/min                         |
| Glavna uporaba                          | M                                       |
| Zvrst                                   | HBT130                                  |
| Rezalni pogoji                          | rahlo prekinjen                         |
| Lomilec odrezkov                        | MM                                      |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |

### Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3984 080408