

Garant

**Vyměnitelná břitová destička VCMT na střední obrábění 50 ks, HB7020-2,
Velikost: 160408**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2874 160408
GTIN	4067263096023
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160408
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 350 mm/min
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2,5 mm
Počet kusů	50

Technický list

Obsah	261459 HB7020-2
Rohový rádius	0,8 mm
Tolerance	M
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Řezný materiál	HB7020-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2874 160408