HOLEX

Pince coupante diagonale Isolée VDE, Longueur totale: 140mm

Données de commande

N° commande	725351 140
GTIN	4045197888068
Classe d'article	72B

Description

Exécution:
Forme étroite avec arêtes trempées par induction (env. 62 HRC).
Pince non revêtue, branches à gaine multimatière.
Isolation suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.
Norme:
DIN ISO 5749
Matière(s):
Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	140 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ∅	1,8 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à ∅	4 mm
Norme	DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Norme	DIN ISO 5749

Poignée	Gaine à plusieurs composants
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction (environ 62 HRC)
Matériau	Acier à outils spécial
Surface	non revêtue
Pince coupante diagonale à forte démultiplication hautes performances	non
Avec ressort d'ouverture commutable	non
Type de produit	Pince coupante