RÖNTGEN

Cinta de sierra metálica 41 × 5800, Dientes por pulgada: 2/3H

Datos de pedido

Número de pedido	173876 2/3H
GTIN	2050001710253
Clase de artículo	16F

Descripción

Ejecución:
RÖNTGEN - bi-alfa-cobalto: Cinta de sierra bimetálica de alto rendimiento con puntas dentadas de acero rápido aleado (HSS, 67-69 HRC) **M42** y cinta portadora de fleje de acero para muelles de alta aleación.
Aplicación:
Dentado combinado 0° – muy pocas oscilaciones, para un amplio intervalo de secciones transversales (para tubos y perfiles, material macizo hasta máx. 70 mm).
Dentado combinado 10° – universal para un amplio intervalo de secciones transversales (para material macizo a partir de 50 mm).
Dentado normal 0° – Para secciones transversales de pequeñas a medianas, longitud de trabajo de máx. 70 mm.
Dentado normal 10° – Para secciones transversales relativamente grandes a partir de una longitud de trabajo de 50 mm.
Nota:
Inserción de una cinta nueva: Ver manual de mecanizado por arranque de virutas GARANT n.º 110010 y página informativa.

Descripción técnica

Anchura	41 mm
Longitud	5800 mm
Espesor	1,3 mm
Ángulo de desprendimiento	10 grados
Dentado	combi
Material de corte	HSS Co 8
Tipo de producto	Cinta de sierra metálica