



Vorteilspack Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni, 5 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG0751 M3
GTIN	4069515042550
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Fließbohrer Standard (mit Kragen), **wie Nr. 080751.**

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964, ER-Spannschlüssel Nr. 309680, HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180 sowie Halter HOLEX M-Drill Nr. 080750.

Technische Beschreibung

empfohlene Drehzahl	3000 min ⁻¹
empfohlene Antriebsleistung	0,7 kW
Materialstärke	0,7 - 2,5 mm
Schaft-Ø	6 mm

Datenblatt

Kernloch-Ø	2,7 mm
Inhalt	5 St.
Produktart	Fließbohrer

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG0751 M3