



Master Mute Bohrstange A.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC..., rechts



Bestelldaten

Bestellnummer	265038 12/07
GTIN	4069515036252
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallverstärkter Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	189 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 53
Einstellwinkel κ	142 Grad
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	14 mm
Mittenversatz L ₃	7 mm
Norm	Werksnorm
Auskraglänge L ₁	132 mm

Datenblatt

Serie	Master Mute
ISO-Code Halter	A12X SVJCR/L07
Plattengröße	7 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 0702..
Anschlussgewinde	G1/8
Innenkühlung	ja
Einsatzart	rechts
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265038-12/07>