

Bürotisch, Breite: 1600mm



Bestelldaten

Bestellnummer	974042 1600
GTIN	2050002050792
Artikelklasse	91Q

Beschreibung

Ausführung:

Komfortabler Bürotisch mit stufenloser **Höhenverstellung** (Verstellbereich **680 – 820 mm**).

Stabiles Untergestell mit Querzarge.

Fußrohr aus 2 mm Stahlformrohr, 50/50 mm, quadratisch. Mit Versteifungszarge formschlüssig verbunden. Optimale Fußfreiheit durch ergonomisch angeordnetes Gestell.

Melamin-Tischplatte mit Dekor-Oberfläche, 25 mm stark.

Lackierung:

Dekor Tischplatte in 5 Farben erhältlich: Königsahorn, Eiche natur, Lichtgrau, Perlweiß, Metallgrau.

Fußgestell in 3 Farben erhältlich: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau.

Hinweis:

Tischplatte in Metallgrau wird nicht empfohlen aufgrund starker Reflektion.

Technische Beschreibung

Höhenstellbereich	680 - 820 mm
Tiefe	800 mm
Breite	1600 mm
Arbeitsplatte Stärke	25 mm
Plattenform	Rechteck
Ausführung Höhenverstellung	mechanisch

Datenblatt

Plattenstärke	25 mm
Farbauswahl	Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Königsahorn, Eiche natur
Farbauswahl	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Produktart	Bürotisch