

**GARANT Master Mute borestangsskaft, PSC vibrationsdæmpende, PSC 80, Skaftdiameter/effektiv længde L1: 16/64mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265065 16/64
GTIN	4069515026970
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Med modulært interface, passende til systemer fra andre producenter (f.eks. Iscar).

Skaftversion Ø 50 mm og Ø 60 mm i højrehåndsversion. Venstrehåndsversion kan leveres på forespørgsel.

Passer til:

GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved nr. 265100 – 265377.

Bemærk:

Arbejdslængden forlænges med længden L af det respektive udskiftelige skærehoved. Må **kun anvendes med indvendig køling** (temperaturbestandig på op til maks. 100 C).

Teknisk beskrivelse

Montageskruesæt	269026 1
Skaft-Ø	16 mm
Udragende længde, A-mål	94 mm
Nyttelængde L ₁	64 mm
Serie	Master Mute
Antal kølekanaler	3
Adapter	PSC 80
Svingning	Dæmpet

Datablad

Holder-standard	ISO 12164-3
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestangsbasisenhed