Fiche technique

Garant

Porte-outils à vis Eco, à gauche, Carré / plaquette L: 25/16mm

Données de commande

N° commande	271994 25/16
GTIN	4062406180799
Classe d'article	21U

Description

Exécution:
Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.
Livraison:
Avec sous-plaquette 1,5°.
Remarque(s):
Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 317900 – 319886.

Description technique

Sous-plaquette 1,5°	279819 2
Vis pour sous-plaquette	259027 6
Longueur totale L	101,5 mm
Longueur de tête L_1	30 mm

Fiche technique

Taille de queue	25 mm
Bride, vis, joint torique	259036 16
Largeur fonctionnelle L_4	25 mm
Série	Eco
Taille plaquette	16 mm
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils à vis

#Produits adaptés

https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/271994-25/16