

Garant**DCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HB7035-2, Méret: 11T302****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG2815 11T302
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_{p\max}$	2,75 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 350 mm/min
Tartalom	260356 HB7035-2
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\min}$	0,15 mm
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302

Adatlap

Darabszám	30
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SS
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2815 11T302