

Garant**Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 10X11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG6033 10X11
GTIN	4069515050548
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S optimalizovaným profilom stopky pre špeciálne uchopenie a ergonomickú prácu. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Rozsah balenia:

5 ks dvojitého kľúča č. 610600 11X11.

Technický opis

maximálna šírka rozovretia b2	27 mm
Rozmer cez steny ₁	10 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna šírka rozovretia b1	24 mm

Technický list

Dĺžka kľúča L	155 mm
maximálna výška rozovretia h	5 mm
Rozmer cez steny ₂	11 mm
Norma	ISO 3318
Norma	DIN 3110
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň
Poloha rozovretia 2	15 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
bez iskier	nie
obojsstranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč
USP1	5 ks dvojitého otvoreného kľúča

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG6033 10X11