

Garant**WNMG otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7120-1, Veľkosť: 080404**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2979 080404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 mm/min
Počet výmien/rezných hrán	6
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet kusov	50
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	2,75 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Obsah	251962 HB7120-1

Technický list

Rezný materiál	HM
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2979 080404